

RS TL


Siodło naprawcze Top-Loading

Pasują do wszystkich średnic rur w podanym zakresie. Mocowane przy użyciu urządzenia dociskowego FRIATOP (zobacz katalog produktów FRIATOOLS nr katal. 613350).

Siodło HD-PE do naprawy drobnych uszkodzeń rur z lub bez wycieku medium.

W przypadku wycieku medium wyłącznie z zastosowaniem specjalnego korka* ($< d_3$). Niezatopiony w tworzywie element grzewczy w celu optymalnego przekazywania ciepła.

*korek nie jest załączony w dostarczanej kształtce.



PE 100 SDR 11

Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar (woda)/10 bar (gaz)



Indeks	d ₁	Opak.	Paleta	d ₃	t	B	Masa kg/szt.
615397	250-560	10	180	50	20	200	0,570

Złączki elektrooporowe FRIALEN mogą być zgrzewane z rurami o SDR 11 do 17,6. Inne SDR na zapytanie. Proszę obowiązkowo zwracać uwagę na oznakowanie bezpośrednie na produkcie. DVGW-Registration No.: DV-8611AU2250

RS TL

Siodło naprawcze Top-Loading

Zakres zastosowania

Siodło zamykające Top-Loading VSC-TL systemu FRIALEN służy do naprawy niewielkich uszkodzeń rur **z i bez wycieku** medium.

Instrukcja montażu

Pasuje do wszystkich średnic rur w podanym zakresie. Mocowanie na rurze przy użyciu urządzenia dociskowego FRIATOP (patrz oferta produktowa "Wyposażenie techniczne"). Należy się zapoznać z "Instrukcją obsługi urządzenia dociskowego FRIATOP (Top-Loading)".

Punkt wycieku można dodatkowo uszczelnić oddzielną zatyczką, aby uniknąć wycieku medium ($\leq d_3$).

Powierzchnie stykowe rury oraz kształtki należy przygotować zgodnie z ogólnymi instrukcjami montażu (patrz "Instrukcje montażu" dla "FRIALEN Technika specjalna dla dużych średnic i łączenia rur metodą reliningu $\geq d 250$ "). Przygotowanie obejmuje usunięcie warstwy utlenionej z powierzchni stykowej.

Zalety stosowania siodła zamykającego Top-Loading VSC-TL:

Zwarta konstrukcja

Siodło PE-HD z niezatopioną w tworzywie spiralą grzewczą zapewniającą bezpośrednie doprowadzenie ciepła do powierzchni rury

Obszar zamknięcia szczeliny odizolowany od spirali grzewczej

Wyjątkowo szerokie strefy zgrzewu

Siodło VSC-TL pasują do wszystkich średnic w zakresie średnic $d 250-560$. Oznacza to dodatkową oszczędność materiału i redukcję kosztów magazynowania.

Dodatkowy kod kreskowy umożliwiający dokładniejszą identyfikację produktu (kod Traceability)